

Garant

Fresa toroidale in HMI GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC / R1: 16/3,0mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	206345 16/3,0
GTIN	4045197852243
Classe articolo	11X

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a norma DIN 6527.

Fresa HPC con **innovativo rivestimento ad alte prestazioni**.

Per **una durata eccezionale** e **ottime prestazioni di truciatura** nei più svariati tipi di acciaio inossidabile.

Utilizzabile con **velocità di taglio elevate**, molto adatta anche per TOOLOX®.

Vantaggi:

Resistenza all'ossidazione e durezza a caldo maggiori.

Descrizione tecnica

Codolo	DIN 6535 HA con h6
Lunghezza complessiva L	92 mm
Sporgenza totale L ₁ incl. posizione libera	44 mm
Ø Posizione libera D ₁	15 mm
Lunghezza taglienti L _c	32 mm
Ø Tagliente D _c	16 mm
Raggio del tagliente R ₁	3 mm
Avanzamento f _z per contornatura in inox > 900 N/mm ²	0,086 mm
Numero denti Z	4
Ø Codolo D _s	16 mm

Angolo dell'elica	40 grado
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm ²	0,07 mm
Serie	Master INOX
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Tolleranza \varnothing nominale	h10
Caratteristica angolo dell'elica	diversa
Passo dei taglienti	diversa
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,3xD per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Profondità di taglio per scanalatura piena 1xD
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Tolleranza codolo	h6
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Frese toroidali

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	230 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	170 m/min	P
TOOLOX 33	idoneo	115 m/min	H

TOOLOX 44	idoneo	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	90 m/min	M
Uni	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	idoneo		
Servizi			

Rettifica codoli Modello HB

129100 HB