

Garant**Disco abrasivo lamellare Tessuto/tela, Ø 125 mm, Confronto granulometrico: 80MED****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	566335 80MED
GTIN	4045197890399
Classe articolo	51M

Descrizione**Esecuzione:**

Disco abrasivo lamellare e una combinazione di **tessuto abrasivo a ventaglio (A)** in grana 80 e **tessuto abrasivo (medio)**. **Capacità di asportazione elevata** e **finitura superficiale** uniforme con una sola operazione.

Uso:

Lavorazione di punti di saldatura WIG, levigatura di superfici e bordi, lavori di sbavatura. Numero di giri consigliato 6500 min⁻¹.

Descrizione tecnica

Ø Disco	125 mm
Ø Foro	22,23 mm
Descrizione della forma	inclinato
Confronto granulometrico	80
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Velocità consigliata	6500 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		