



## Disco per troncatura PREMIUM\*\*\*, Ø Disco: 230mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	563300 230
GTIN	9003170359504
Classe articolo	53T

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Modello speciale** di stabilità laterale e durata elevate per la troncatura di **acciai CrNi**; ottime prestazioni anche sull'acciaio.

#### Uso:

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio  $v_c$  di 80 m/s.

#### Specifica:

**A30R-BFXA.**

#### Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncatura. Utilizzare dischi per troncatura INOX con velocità di taglio ridotta.

### Descrizione tecnica

Larghezza disco	2,5 mm
Numero massimo giri	6600 min <sup>-1</sup>
Descrizione della forma	diritto

Ø Foro	22,23 mm
Specifica	A30R-BFXA
Ø Disco	230 mm
Per spessori materiale	7,5 - 12,5 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

## Accessori

Coppia di flange di serraggio Ø Flangia 76 mm	563990 76
---	-----------