

**Garant****TCMT 110208, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260954 HB7020
GTIN	4045197852861
Classe articolo	21G

**Descrizione**

TCMT 110208 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 150 - 400 m/min**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Rompitrucoli	SS
Avanzamento $f$	0,05 - 0,2 mm/gir,
Tipo	HB7020
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 400 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TCMT 110208
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura