



**Spazzola lamellare abrasiva in tessuto (A)/tessuto (A), Ø 100×50 mm,
Confronto granulometrico: 80CRS**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	568472 80CRS
GTIN	4045197924575
Classe articolo	52E

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni standard Ø 100×100 mm oppure esecuzione sottile Ø 100×50 mm per la lavorazione di piccole superfici. Foro dell'attacco Ø 19 mm con sede multipla.

Combinazione di **tela abrasiva e tessuto**.

Uso:

Risultato di rettifica analogo alla tela abrasiva 80/120, anche per **eliminare i graffi** o per **ottenere una patina opacizzante**.

Nota:

Per la compensazione della larghezza di spazzole sottili di Ø 100×50 mm, set di anelli distanziali n. art. 568439.

Descrizione tecnica

Confronto granulometrico	80
Velocità consigliata	2800 min ⁻¹
Sigla materiale abrasivo	A

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Ø Rullo	100 mm
Larghezza rullo	50 mm
Attributo del nome del prodotto	Ø 100×50 mm
Tipo di prodotto	Spazzola lamellare abrasiva in tessuto non tessuto

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Vernice	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		