

Garant**VC.T 160402, Tipo: HB7020**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261370 HB7020
GTIN	4045197852908
Classe articolo	21G

Descrizione

VCMT 160402 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 400 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucoli	SS
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Tipo	HB7020
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min

Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 160402
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura