



Seghetto in metallo professionale Ergo 325 con lama bimetallica, 24 denti



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 580600 |
| GTIN | 7311518214852 |
| Classe articolo | 58Z |

Descrizione

Esecuzione:

Straordinario seghetto di metallo ergonomico BAHCO con tensione massima della lama (oltre 1000 N o 100 kp). Struttura ergonomica per lavorare senza affaticarsi. **Fissaggio della lama a molla** per sostituzione rapida e facile della lama **con serraggio automatico**. Possibilità di fissare la lama a 55° per tagli a livello. Lunghezza complessiva 400 mm.

Munita di un archetto di alta qualità, la minisega ad arco si contraddistingue per le lame serrate nell'archetto a forma di U. Il limite della profondità di taglio delle miniseghe ad arco manuali viene determinato dalla distanza tra la lama e l'archetto. Questa forma di attacco consente di utilizzare lame particolarmente sottili, che in altri tipi di seghe rischierebbero di piegarsi durante un'operazione di taglio bilaterale o a spingere. Le lame sottili per seghe manuali permettono di ridurre il processo di asportazione truciolo grazie alla bassa larghezza di taglio durante la lavorazione. Questo tipo di sega rappresenta quindi il modello standard delle seghe manuali impiegate nella lavorazione dei metalli.

Fornitura:

Inclusa lama manuale bimetallica SANDFLEX® n. art. 582900.

Lunghezza lama: 300 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|--------|
| Denti / pollice | 24 |
| Lunghezza complessiva | 400 mm |
| Lunghezza lama | 300 mm |
| Tensione lama fino a | 1000 N |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| angolo lama alternativo | 55 grado |
| Tipo di prodotto | Seghetto in metallo |

Accessori

| | |
|--|--------|
| Lama manuale su un lato SANDFLEX®, bimetallo | 582850 |
| Lama manuale su un lato SANDFLEX®, bimetallo | 582920 |
| Lama manuale su un lato SANDFLEX®, bimetallo | 582900 |