



Seghetto in metallo 317 con lama bimetallica, 24 denti



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	580700
GTIN	7311518240936
Classe articolo	58Z

Descrizione

Esecuzione:

Seghetto in metallo stabile **con tensione lama di max. 750 N (75 kp)** e di facile utilizzo. Possibilità di fissare la lama a 90° per tagli a livello. Lunghezza complessiva 425 mm. Munita di un archetto di alta qualità, la minisega ad arco si contraddistingue per le lame serrate nell'archetto a forma di U. Il limite della profondità di taglio delle miniseghe ad arco manuali viene determinato dalla distanza tra la lama e l'archetto. Questa forma di attacco consente di utilizzare lame particolarmente sottili, che in altri tipi di seghe rischierebbero di piegarsi durante un'operazione di taglio bilaterale o a spingere. Le lame sottili per seghe manuali permettono di ridurre il processo di asportazione truciolo grazie alla bassa larghezza di taglio durante la lavorazione. Questo tipo di sega rappresenta quindi il modello standard delle seghe manuali impiegate nella lavorazione dei metalli.

Fornitura:

Inclusa lama manuale bimetallica SANDFLEX® n. art. 582900.
Lunghezza lama: 300 mm

Descrizione tecnica

Denti / pollice	24
Lunghezza lama	300 mm
Tipo di prodotto	Seghetto in metallo

Accessori

Lama manuale su un latoSANDFLEX®, bimetallo	582850
Lama manuale su un latoSANDFLEX®, bimetallo	582920
Lama manuale su un latoSANDFLEX®, bimetallo	582900