

**CCMT 060204 Wiper, Tipo: PV720****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260094 PV720
GTIN	4960664753710
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 270 m/min
Tipo	PV720
Rompitrucioli	WP
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura