

Garant

**Lama per seghe circolari per metallo, dente alterno con smusso universale, Ø
Lama D: 160mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	584095 160
GTIN	4045197220929
Classe articolo	51S

Descrizione**Esecuzione:**

Riporto di carburo metallico, esecuzione di precisione con lama ad alta resistenza, insonorizzate. Tagliante di grandi dimensioni in metallo duro per riaffilature frequenti. **Con foro d'attacco Ø 20 mm.**

Uso:

Per seghe a pendolo, circolari, per tagli obliqui e doppi.

Sega circolare **universale** per il taglio di **materiali diversi** come **supporti a squadra e piatti**, alluminio e altri metalli non ferrosi. Dente piatto con smusso fino a Ø 250 mm, dente alterno con smusso a partire da Ø 300 mm.

Nota:

Altre seghe circolari: consultare il Gruppo 17.

Descrizione tecnica

Ø Foro	20 mm
Ø Lama D	160 mm

Numero denti	42
Larghezza di taglio B	2 mm
Fori di trascinamento numero/Ø/interasse	2/6/32 mm
Tipo di prodotto	Lama per seghe circolari