

Garant

**Lama per seghe circolari per metallo, dente alterno con smusso universale, Ø
Lama D: 300mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	584095 300
GTIN	4045197220974
Classe articolo	51S

Descrizione**Esecuzione:**

Riporto di carburo metallico, esecuzione di precisione con lama ad alta resistenza, insonorizzate. Tagliante di grandi dimensioni in metallo duro per riaffilature frequenti.

Uso:

Per seghe a pendolo, circolari, per tagli obliqui e doppi.

Sega circolare **universale** per il taglio di **materiali diversi** come **supporti a squadra e piatti**, alluminio e altri metalli non ferrosi. Dente piatto con smusso fino a Ø 250 mm, dente alterno con smusso a partire da Ø 300 mm.

Nota:

Altre seghe circolari: consultare il Gruppo 17.

Descrizione tecnica

Numero denti	60
Ø Foro	30 mm
Ø Lama D	300 mm

Larghezza di taglio B	2,4 mm
Fori di trascinamento numero/Ø/interasse	2/10/60 e 2/11/63 e 2/12/64 e 2/7/42 mm
Tipo di prodotto	Lama per seghe circolari