

**CCMT 09T304 Wiper, Tipo: PR1225****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260099 PR1225
GTIN	4960664753628
Classe articolo	25E

Descrizione

CCMT 09T304 Wiper PR1225 Tipo: PR1225

Rompitrucoli: WP

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 1 mm

Avanzamento f : 0,03 - 0,15 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 110 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1 mm
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	50 - 150 m/min
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 110 m/min
Tipo	PR1225
Avanzamento f	0,03 - 0,15 mm/gir,

Rompitrucioli	WP
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego secondario	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura