

Ansell**Set di guanti monouso MicroFlex® 93-260, Misure guanti da lavoro: 7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094724 7
GTIN	076490453473
Classe articolo	04P

Descrizione**Esecuzione:**

Set di guanti monouso **in scatola**. Categoria III. Senza polvere.

MicroFlex® 93-260. Struttura a 3 strati per una protezione contro i prodotti chimici, inclusi acidi, solventi e soluzioni alcaline. Punte delle dita testurizzate. Polsino lungo e basso valore AQL (0,65, EN 374-2) per una protezione affidabile contro le sostanze pericolose.

Norma:

EN 374

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	7
Serie	MicroFlex®
Categoria di protezione	Categoria III
Tipo di guanto	Guanto monouso
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	senza lattice

Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
EN 374	modello A (JKLOPST)
Resistenza alle sostanze chimiche	JKLOPST
EN 388	2000X
Materiale	Neoprene, nitrile
Grado di protezione	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Materiale supporto	Neoprene, nitrile
Rivestimento	Neoprene, nitrile
Spessore	0,2 mm
Lunghezza	285 mm
Contenuto	50
Peso	8,1 g
Colore	verde
Campo di applicazione	Precisione
AQL	0,65
Utilizzo	monouso
Tipo di prodotto	Guanto monouso