

**CCMT 09T308 Wiper, Tipo: PV720****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260100 PV720 |
| GTIN | 4960664753734 |
| Classe articolo | 25E |

Descrizione tecnica

| | |
|--|---------------------|
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 60 - 270 m/min |
| Tipo | PV720 |
| Rompitrucioli | WP |
| Avanzamento f | 0,05 - 0,25 mm/gir, |
| Impiego principale | P |
| Condizione di taglio | continuo |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Materiale da taglio | Cermet |
| Codice ISO Inserto | CCMT 09T308 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |

| | |
|------------------|------------------------|
| Tolleranza | M |
| Tipo di prodotto | Inserito per tornitura |