

Garant
Fresa toroidale in HMI, non rivestito, Ø h6 DC / R1: 16/3,0mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	206192 16/3,0
GTIN	4045197853158
Classe articolo	11X

Descrizione
Esecuzione:

Con **spoglia eccentrica rettificata** e **spoglia** supplementare **lucidata** nei vani truciolo per un' **eccellente evacuazione** di alluminio a truciolo lungo.

Tolleranze:

· **Raggio di curvatura**

$R_1 = 0,5$ Tolleranza $\pm 0,02$.

$R_1 > 0,5 - 1,5$ Tolleranza $\pm 0,03$.

$R_1 > 1,5$ Tolleranza $\pm 0,05$.

Dimensioni costruttive a norma interna.

Descrizione tecnica

Raggio del tagliente R_1	3 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Ø Codolo D_s	16 mm
Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	100 mm
Qualità equilibratura con codolo	G 2,5 con HA
Ø Tagliente D_c	16 mm
Numero denti Z	3
Lunghezza taglienti L_c	25 mm
Ø Posizione libera D_1	15 mm
Avanzamento f_z per contornatura in Al a truciolo corto	0,09 mm

Codolo	DIN 6535 HA con h6
Avanzamento f_z per fresatura a copiare in Al a truciolo corto	0,1 mm
Angolo dell'elica	45 grado
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	W
Tolleranza \varnothing nominale	h6
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,05×D per fresatura a copiare
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,3×D per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Tolleranza codolo	h6
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese toroidali

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio	adatto	130 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	100 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	80 m/min	N
PMMA acrilico	adatto	130 m/min	N
PE-HD	adatto	90 m/min	N
PA 66	adatto	100 m/min	N
PEEK	adatto	90 m/min	N
PF 31	adatto	80 m/min	N
Cu	adatto	70 m/min	N

CuZn	adatto	90 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	limitatamente adatto		
Servizi			
Rettifica codoli Modello HB		129100 HB	