

Pressa a mano, Modello: 0



Dati di ordinazione

Numero d'ordine

086790 0

GTIN

Classe articolo

08V

Descrizione

Esecuzione:

Corpo cavo e robusto in ghisa speciale con ampia superficie di appoggio. Base di appoggio con fori per il fissaggio sulla parte inferiore (banco di lavoro oppure struttura portante n. art. 086795). Pignone e cilindro della cremagliera in acciaio resistenti all'usura per sollecitazioni massime. Lavorazione accurata grazie al cilindro a cremagliera temprato e rettificato e alla lunga guida dello slittone. Piattaforma di appoggio girevole con quattro incavi di grandezza diversa per l'appoggio di pezzi vari. Azionamento dello slittone tramite braccio della leva.

Uso:

Per inserire ed estrarre bussole, cuscinetti a sfere, mandrini, spine, perni ecc. Anche per lavori di brocciatura e per l'uso di utensili da taglio e di fustelle a cavallotto.

Verniciatura:

Grigio chiaro RAL 7035.

Descrizione tecnica

Larghezza fessura piattaforma di appoggio

10/15/20/25 mm

Profondità superficie di appoggio

195 mm

Corsa slittone max.

110 mm

Peso	11 kg
Larghezza superiore appoggio	130 mm
Capacità di pressione massima	5,11 kN
Altezza corpo in ghisa	260 mm
Ø Slittone	28 mm
Sporgenza fino a metà slittone	100 mm
Per Ø pezzo fino a	180 mm
Modello	0
Tipo di prodotto	Pressa a mano