



DCMX 070204 Wiper, Tipo: CA515



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260383 CA515
GTIN	4960664753246
Classe articolo	25E

Descrizione

DCMX 070204 Wiper CA515 Tipo: CA515

Rompitrucioli: WP

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 390 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Tipo	CA515
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 390 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Rompitrucioli	WP

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMX 070204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura