

GECHTER**Pressa manuale a ginocchiera, Modello: 5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086760 5
GTIN	2050001743923
Classe articolo	08V

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cavo e robusto in ghisa con ampia superficie di appoggio. Base di appoggio con 4 fori per il fissaggio sul banco da lavoro, ecc. La slitta di alloggiamento della pinza automatica scorre senza gioco in una guida prismatica e può essere regolata in altezza. Inoltre, è possibile regolare l'altezza della corsa della pressa (corsa dello slittone) mediante la vite di regolazione. Sul banco d'appoggio sono presenti scanalature a T di 10 mm per il fissaggio dei dispositivi di serraggio del pezzo.

Uso:

Per lavori di incisione, chiodatura, rifilatura e fustellatura e per la curvatura, pressatura e inserimento a pressione.

Verniciatura:

Grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Presse manuali a leva con supporto dell'aria disponibili nello shop online al n. art. 086761.

Potenza di spinta a corsa corta: 14 kN

Lunghezza della corsa lunga: 0 - 40 mm

Profondità arco: 90 mm

Altezza montato: 70 - 195 mm

Foro di alloggiamento nello slittone: 10 H 7 mm

Piano largh.: 180 mm

Descrizione tecnica

Larghezza superiore appoggio	180 mm
Lunghezza della corsa lunga	0 - 40 mm
Peso	20 kg
Foro di alloggiamento nello slittone	10 H 7 mm
Profondità arco	90 mm
Altezza senza leva manuale	420 mm
Profondità superficie di appoggio	240 mm
Scanalatura a T a norma DIN 650	1 pz. Dim. 10
Potenza di spinta a corsa corta	14 kN
Modello	5
Profondità piano	110 mm
Larghezza piano	180 mm
Altezza montato	70 - 195 mm
Tipo di prodotto	Pressa a ginocchiera