



## DCMX 11T304 Wiper, Tipo: CA515



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260388 CA515
GTIN	4960664753253
Classe articolo	25E

### Descrizione

DCMX 11T304 Wiper CA515 Tipo: CA515

Rompitrucioli: WP

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 390 m/min

### Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 390 m/min
Avanzamento $f$	0,05 - 0,25 mm/gir,
Rompitrucioli	WP
Tipo	CA515
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 1,5 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMX 11T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura