

GECHTER**Pressa manuale a ginocchiera, Modello: 12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086760 12
GTIN	2050001742469
Classe articolo	08V

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cavo e robusto in ghisa con ampia superficie di appoggio. Base di appoggio con 4 fori per il fissaggio sul banco da lavoro, ecc. La slitta di alloggiamento della pinza automatica scorre senza gioco in una guida prismatica e può essere regolata in altezza. Inoltre, è possibile regolare l'altezza della corsa della pressa (corsa dello slittone) mediante la vite di regolazione. Sul banco d'appoggio sono presenti scanalature a T di 10 mm per il fissaggio dei dispositivi di serraggio del pezzo. Con perni a leva articolata intercambiabili per una diversa potenza di spinta a corse diverse (vedi tabella).

Uso:

Per lavori di incisione, chiodatura, rifilatura e fustellatura e per la curvatura, pressatura e inserimento a pressione.

Verniciatura:

Grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Presse manuali a leva con supporto dell'aria disponibili nello shop online al n. art. 086761.

Descrizione tecnica

Altezza senza leva manuale	500 mm
Lunghezza della corsa lunga	0 - 45 mm
Profondità piano	170 mm
Lunghezza della corsa corta	0 - 23 mm
Altezza montato	75 - 240 mm
Potenza di spinta a corsa lunga	16 kN
Scanalatura a T a norma DIN 650	1 pz. Dim. 10
Peso	32 kg
Profondità superficie di appoggio	310 mm
Profondità arco	120 mm
Modello	12
Larghezza superiore appoggio	180 mm
Larghezza piano	200 mm
Foro di alloggiamento nello slittone	10 H 7 mm
Potenza di spinta a corsa corta	20 kN
Tipo di prodotto	Pressa a ginocchiera