

**DCMX 11T304 Wiper, Tipo: CA525****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260388 CA525
GTIN	4960664753352
Classe articolo	25E

**Descrizione**

DCMX 11T304 Wiper CA525 Tipo: CA525

Rompitrucioli: WP

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 330 m/min

**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	WP
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	CA525
Avanzamento $f$	0,05 - 0,25 mm/gir,
Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 330 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 1,5 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMX 11T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura