

Garant GRIDLINE

**Carrello per officina ToolCar, 20×16G, Numero dei cassetti: 6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	914520 6
GTIN	4045197892096
Classe articolo	9GT

**Descrizione****Esecuzione:**

Carrello per officina ToolCar con **tappetino GARANT GridLine** antigraffio, antiscivolo e che non danneggia le superfici. Semplice sostituzione del ripiano con altri piani di lavoro (ad es. bambù) o con un piano di lavoro in bambù dotato di morsa. Portavalori/vano laterale bloccabile centralmente insieme ai cassetti. Le parti frontali dei cassetti e gli spigoli delle fiancate del carrello sono rivestiti con paraurti in LDPE. In caso di collisione, evitano che le superfici e i pezzi delicati si danneggino.

**Collocamento:**

Altezza frontali cassetti: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

**Fornitura:**

Incluse suddivisioni:

ogni cassetto da 75 mm è fornito con 1 divisorio fessurato n. art. 951510 Dim. 75;

ogni cassetto da 125 mm è fornito con 1 divisorio fessurato n. art. 951510 Dim. 125.

**Verniciatura:**

Bicolore **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016.

**Nota:**

Per cassetti alti 200 mm sono stati introdotti anche i divisori fessurati n. art. 951510 Dim. 200, i listelli fessurati laterali n. art. 951560 Dim. 200 e i separatori lisci a incastro n. art. 951741 – 951821 cad. in Dim. 200.

Per ulteriori ricambi e divisori vedi Gruppo 95. Divisori adatti:

Listelli fessurati a intaglio n. art. 951560 Dim. 75; Dim. 125 e Dim. 200;  
 divisori fessurati n. art. 951510 Dim. 75; Dim. 125 e Dim. 200;  
 separatori lisci a incastro 951721 – 951821 Dim. 75; n. art. 951731 – 951821 Dim. 125 e n. art. 951741 – 951821 Dim. 200.

## Descrizione tecnica

Numero dei cassetti	6
Larghezza	800 mm
Profondità utile cassetti	400 mm
Peso	78 kg
Altezza	1000 mm
Profondità	500 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Cassetti profondità utile in G	16
Serie	Carrelli per officina ToolCar
Serie	ToolCar
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Superficie utile dei cassetti in G	20×16
Portata cassetti/ripiani estraibili	40 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	20×16G
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Tipo di prodotto	Carrelli portautensili per officina

## Accessori

951510 75

Divisori fessurati bilateraliprofondità 16G Per altezza  
frontalino cassette 75 mm

Divisori fessurati bilateraliprofondità 16G Per altezza  
frontalino cassette 125 mm

951510 125

Set di ruote per carrelli per officina e carrello a banco e  
portautensili Modello G

915567 G

Frontalini serratura per GridLine Modello VA21

914227 VA21