

**Garant****Carrello per officina con 6 cassetti, Numero dei cassetti: 6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	914510 6
GTIN	4045197892072
Classe articolo	9GT

**Descrizione****Esecuzione:**

Il robusto corpo in lamiera di acciaio del carrello portautensili è dotato di pareti laterali forate per l'alloggiamento di accessori. Lato interno del cassetto con listelli fessurati per la suddivisione personalizzata dei cassetti. Lo sbloccaggio del cassetto avviene mediante un'impugnatura di sbloccaggio integrata nel maniglione. Cassetti a chiusura centralizzata con **serratura a cilindro**. Ruote montate su cuscinetti a rulli (2 ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio, 2 ruote fisse).

Ripiano in acciaio con inserto in X-ABS.

Impugnatura robusta ed ergonomica in PP rinforzato con fibra di vetro.

**Collocamento:**

Altezza frontali cassetti: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

**Fornitura:**

Inclusi divisori. 4 divisori in lamiera per cassetti da 60 mm, 3 divisori in lamiera per cassetti da 120 mm.

**Verniciatura:**

Bicolore **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016.

**Descrizione tecnica**

Peso	45 kg
Larghezza	660 mm
Profondità utile cassette	300 mm
Numero dei cassette	6
Altezza	950 mm
Profondità	380 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	30 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	75 %
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Tipo di prodotto	Carrelli portautensili per officina

---

## Accessori

Guida per la serratura 225-010-43 senza inserto a bussola	914208
---	--------