

Garant**Alesatore in HMI HPC Foro cieco, TiAlN, Ø nominale DC: 17mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	164351 17
GTIN	4045197853370
Classe articolo	10N

Descrizione**IMPORTANTE: l'articolo è configurabile.**Ø nominale D_c: 17 mm

Ø campo: 16.21 - 17.2 mm, Intervall: 0,001

Esecuzione:

Esecuzione per macchine a CN con Ø del codolo cilindrico per il montaggio su **mandrini idraulici** oppure ad **altissima precisione**. In questo modo si ottiene il **massimo grado di precisione di concentricità radiale e di sicurezza del processo**. Non occorre più acquistare supporti speciali. Con adduzione interna del lubrorefrigerante per la lubrificazione ottimale per **l'inserto HPC** per minori costi di produzione.

Alesatori completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.

Con taglienti corti ed elica diritta.

Uso:

Per l'alesatura HPC/HSC di fori ciechi.

Nota:**NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!****Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 164425.**

Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro cieco

Numero taglienti Z: 6

Ø campo: 16,21 - 17,2 mm

Lunghezza taglienti L_c: 25 mmSporgenza totale L_i: 95 mm

Lunghezza complessiva L: 150 mm

Numero taglienti Z: 6

Ø codolo D_s: 18 mm**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	150 mm
Lunghezza taglienti L_c	25 mm
\varnothing codolo D_s	18 mm
Tolleranza codolo	h6
\varnothing nominale D_c	17 mm
Sporgenza totale L_1	95 mm
\varnothing campo	16,21 - 17,2 mm
Numero taglienti Z	6
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm ²	0,35 mm/gir,
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Passaggio interno per LR	sì, con 25 bar
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Strategia di truciolatura	HPC
Utilizzo per tipo di foro	in caso di foro cieco
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Bit per viti con impronta a croce Phillips

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	25 m/min	M
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		