

Garant GRIDLINE

Carrello a banco ToolTruck con piano di lavoro in bambù, 20×16G, Numero dei cassetti: 8



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 914568 8 |
| GTIN | 4045197892294 |
| Classe articolo | 9GT |

Descrizione

Esecuzione:

Il carrello a banco portautensili ToolTruck è dotato di un piano di lavoro in **bambù** spesso 25 mm (adatto al montaggio della morsa). Vano con anta e 2 ripiani. **Le fiancate del carrello sono rivestite con paraurti in LDPE.**

La **chiusura centralizzata** blocca allo stesso tempo sia l'anta che i cassetti.

Collocamento:

Altezza frontalini cassetti: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Fornitura:

Inclusi divisori:

ogni cassetto da 75 mm è fornito con 1 divisorio fessurato n. art. 951510 Dim. 75;

ogni cassetto da 125 mm è fornito con 1 divisorio fessurato n. art. 951510 Dim. 125.

Verniciatura:

Bicolore **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016.

Nota:

Sportello per vano laterale opzionale n. art. 914791 non integrato nella chiusura centralizzata del ToolTruck; chiusura tramite serratura a cilindro separata.

Per cassetti alti 200 mm sono stati introdotti anche i divisori fessurati n. art. 951510 Dim. 200, i listelli fessurati laterali n. art. 951560 Dim. 200 e i separatori lisci a incastro n. art. 951741 – 951821 cad. in Dim. 200.

Per ulteriori ricambi e divisori vedi Gruppo 95. Divisori adatti:

Listelli fessurati a intaglio n. art. 951560 Dim. 75 e Dim. 125;

divisori fessurati n. art. 951510 Dim. 75 e Dim. 125;
 separatori lisci a incastro n. art. 951721 – 951821 Dim. 75 e n. art. 951731 – 951821 Dim. 125.

Descrizione tecnica

| | |
|--|----------------------------------|
| Profondità utile cassette | 400 mm |
| Numero dei cassette | 8 |
| Profondità | 500 mm |
| Peso | 104 kg |
| Altezza | 1000 mm |
| Larghezza utile cassette | 500 mm |
| Larghezza | 1195 mm |
| Cassette larghezza utile in G | 20 |
| Cassette profondità utile in G | 16 |
| Superficie utile dei cassette in G | 20×16 |
| Serie | Banco da lavoro mobile ToolTruck |
| Serie | ToolTruck |
| Cassette con apertura differenziata | a una mano |
| Configuratore rilevante | sì |
| Portata cassette/ripiani estraibili | 40 kg |
| Estrazione cassette (estrazione parziale/totale) | 100 % |
| Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico |
| Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Attributo del nome del prodotto | 20×16G |
| Tipo di prodotto | Banco da lavoro mobile |

Accessori

951510 75

Divisori fessurati bilateraliprofondità 16G Per altezza
frontalino cassette 75 mm

Ripianofisso Modello 1

914774 1

Divisori fessurati bilateraliprofondità 16G Per altezza
frontalino cassette 125 mm

951510 125

Set di ruote per carrelli per officina e carrello a banco e
portautensili Modello G

915567 G

Frontalini serratura per GridLine Modello VA21

914227 VA21