



Fresa ad alto avanzamento MFH mini, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 52/8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221965 52/8
GTIN	2050001929990
Classe articolo	250

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	52 mm
Ø Foro di attacco	22 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	40 mm
Passaggio interno per LR	sì
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	1 mm
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Inserto adatto	LOGU 0303..
Ø D_3	45 mm
Numero taglienti Z	8
Fresatura a interpolazione Ø $D_{min.}$	97 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{max.}$	102 mm

Lunghezza rampa L per α_{\max} .	43,3 mm
Angolo rampa α_{\max} .	0,4 grado
Angolo di regolazione κ	15 grado
Fz Helix	0,8
Esecuzione del codolo	a manicotto
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------