

**HOLEX****Set di chiavi poligonali doppie, a curvatura profonda, es. cromata, Numero chiavi: 8****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 615960 8      |
| GTIN            | 4045197161055 |
| Classe articolo | 62A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

**HOLEX** – con corpo ovale.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiale:**

**HOLEX** – Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

**Fornitura:**

Cad. 1 chiave poligonale doppia n. art. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x21; 19x22

**Descrizione tecnica**

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Numero chiavi          | 8                        |
| Dimensione apertura    | metrica                  |
| Posizione anello       | 75 grado                 |
| Processo di produzione | forgiato                 |
| Materiale              | Acciaio al cromo-vanadio |
| Superficie             | esecuzione cromata       |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Attributo del nome del prodotto | es. cromata |
| Tipo di prodotto                | Chiave      |

## Accessori

|  |              |
|--|--------------|
| Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 16X17 mm | 615950 16X17 |
| Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 19X22 mm | 615950 19X22 |
| Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 6X7 mm   | 615950 6X7   |
| Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 10X11 mm | 615950 10X11 |
| Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 18X21 mm | 615950 18X21 |
| Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 12X13 mm | 615950 12X13 |
| Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 14X15 mm | 615950 14X15 |
| Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 8X9 mm   | 615950 8X9   |