



## Disco per troncatura PREMIUM\*\*\*, Ø Disco: 150mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	563200 150
GTIN	9003178723406
Classe articolo	53T

### Descrizione

#### Esecuzione:

Disco per troncatura aggressivo (grado di durezza Q ridotto) per **impiego universale su INOX e acciaio** con durata e stabilità elevate.

#### Uso:

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio  $v_c$  di 80 m/s.

#### Specifica:

**A30Q-BFXA.**

#### Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncatura.

### Descrizione tecnica

Numero massimo giri	10200 min <sup>-1</sup>
Ø Foro	22,23 mm
Forma	41
Larghezza disco	2,5 mm

Descrizione della forma	diritto
Specifica	A30Q-BFXA
Ø Disco	150 mm
Per spessori materiale	7,5 - 12,5 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		