



Chiavi poligonali doppie, curve, Apertura: 10X11mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	616500 10X11
GTIN	4018754021673
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette. Anelli sottili e piatti per l'impiego in punti stretti. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Le teste sono curvate su entrambe le estremità. Con profilo **AS-Drive**.

Norma:

DIN 897 / ISO 3318

Materiale:

acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Descrizione tecnica

Apertura ₁	10 mm
Apertura ₂	11 mm
Lunghezza chiave L	188 mm
Altezza massima anello h _{1 max}	9,5 mm
Ø Massimo anello D _{1 max}	14,6 mm
Ø Massimo anello D _{2 max}	15,9 mm
Dimensione apertura	Metrica
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	rivestimento al NiCr
Tipo di prodotto	Chiave

