

**Mola abrasiva piatta di precisione Strato D×Prof.×H (mm), 350×40×127****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	590520
GTIN	9003176652821
Classe articolo	53Y

Descrizione**Esecuzione:**

Mole abrasive piatte ad alte prestazioni con legante ad alta porosità per un carico termico ridotto e usura minima del diamante di ravnatura.

- **Impiego universale nella rettifica pendolare, pertanto minor numero di cambi mola durante le operazioni di lavoro giornaliero.**
- **Utilizzabili su tutte le rettificatrici comuni nella realizzazione di utensili, stampi e macchine, ad es. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Raffreddamento con emulsione necessario; con materiali a truciolo lungo assicurare una buona lubrorefrigerazione.**

Corindone nobile sottoposto a trattamento speciale per la lavorazione di **acciai non legati e a bassa lega, non temprati.**

Uso:

Per sgrassatura.

Specifica:

F13A46HH11V-Strato steel low alloyed.

Nota:

Mole abrasive piatte profilate disponibili su richiesta.

Forma: 1

Forma: 1

Descrizione tecnica

Lavorazione	Rettifica in piano
Sigla materiale abrasivo	A
Forma	1
Ø disco D	350 mm
Larghezza disco T	40 mm
Attributo del nome del prodotto	350×40×127
Ø foro H	127 mm
Tipo di prodotto	Mola abrasiva piatta

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Uni	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		