




## Mola abrasiva per rettifica in tondo interna di precisione D×T×H (mm), 20×20×6



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	595023
GTIN	9003176647285
Classe articolo	53Y

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Mole abrasive di grande qualità in corindone speciale per rettifica in tondo interna con legante ceramico.**

#### Uso:

Impiego universale nella rettifica in tondo interna, per es. per la rettifica di fori passanti, accoppiamenti.

#### Specifica:

**97A802I5V112 Steel universal.**

Forma: 5

Profondità arco F 1: 7 mm

### Descrizione tecnica

Lavorazione	Rettifica in tondo interna
Materiale abrasivo	Corindone speciale ad alte prestazioni
Sigla materiale abrasivo	A
Specifica:	97A802I5V112 Steel universal

Forma	5
Ø disco D	20 mm
Larghezza disco T	20 mm
Attributo del nome del prodotto	20×20×6
Ø foro H	6 mm
Ø arco P	13 mm
Profondità arco F 1	7 mm
Tipo di prodotto	Mola abrasiva per rettifica in tondo interna

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		