

**Mola abrasiva per rettifica in tondo interna di precisione D×T×H (mm),
25×25×10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	595024
GTIN	9003176647384
Classe articolo	53Y

Descrizione**Esecuzione:**

Mole abrasive di grande qualità in corindone speciale per rettifica in tondo interna con legante ceramico.

Uso:

Impiego universale nella rettifica in tondo interna, per es. per la rettifica di fori passanti, accoppiamenti.

Specifica:

97A802I5V112 Steel universal.

Forma: 5

Profondità arco F 1: 10 mm

Descrizione tecnica

Lavorazione	Rettifica in tondo interna
Materiale abrasivo	Corindone speciale ad alte prestazioni
Sigla materiale abrasivo	A
Specifica:	97A802I5V112 Steel universal

Forma	5
Ø disco D	25 mm
Larghezza disco T	25 mm
Attributo del nome del prodotto	25×25×10
Ø foro H	10 mm
Ø arco P	16 mm
Profondità arco F 1	10 mm
Tipo di prodotto	Mola abrasiva per rettifica in tondo interna

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		