

**Garant**
**Punte elicoidali in HSS-E-PM HPC, TiAlN, Ø DC h8: 3,6mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	114610 3,6
GTIN	4045197856203
Classe articolo	11B

**Descrizione**
**Esecuzione:**

**Punta elicoidale HPC a elevate prestazioni** per materiali altamente resistenti e altamente legati. Particolarmente robusta grazie al **nocciolo rinforzato e a un profilo di scanalatura parabolico**. Concentricità precisa per forare in modo impeccabile.

Con punta forma S.

**Raccomandazioni:**
**Profondità di foratura massima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo $D_s$	3,6 mm
Norma	DIN 338
Numero taglienti Z	2
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/gir,
Profondità di foratura massima consigliata $L_2$	33,6 mm
Ø Nominale $D_c$	3,6 mm
Tolleranza Ø nominale	h8
Lunghezza complessiva L	70 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c$	39 mm
Angolo di affilatura	130 grado
Codolo	codolo cilindrico

Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HSS E PM
Angolo dell'elica	38 grado
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	80 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	70 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	60 m/min	N
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	50 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	40 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	25 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	14 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	12 m/min	S
GG(G)	idoneo	50 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	60 m/min	N
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		