

**Sonda endoscopica, flessibile, Ø 5,5 mm, Lunghezza sonda: 1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	492937 1000
GTIN	4045197894540
Classe articolo	42L

Descrizione**Esecuzione:**

Testa della sonda (IP67) robusta e impermeabile, in acciaio legato con LED bianchi a luminosità variabile. Linea di mira 0°.

Sonda particolarmente resistente grazie alla fascia di protezione in metallo sull'intera lunghezza. Particolarmente adatto per pezzi forgiati appuntiti. Molto flessibile. Angolo di apertura dell'immagine 90°.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Ideale per l'ispezione di vani di difficile accesso, per es. **Automotive:** motore, cambio, serbatoio, carrozzeria, cruscotto, perizie. **Aeronautica:** propulsori, turbine, condutture.

Edilizia: valutazione di materiali costruttivi, danni dovuti all'acqua, infestazioni. **Costruzione**

di tubazioni: cordoni di saldatura, individuazione corpi estranei e perdite. **Sistemi idraulici:**

cilindri, perdite. **Riscaldamento, sanitari, climatizzazione:** stufe, camini, boiler, impianti

condizionatori, sistemi di eliminazione delle acque. **Lotta all'infestazione:** arnie, vespai, nidi di uccelli, gallerie d'insetti. **Polizia, dogana:** controlli di veicoli e merci.

Per:

Tutte le esecuzioni degli endoscopi n. art. 492923; 492924; 492925; 492928.

Nota:

Altri tipi di sonde (fino a 30 m) con Ø della testa e linee di mira differenti su richiesta.

Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 67
Risoluzione telecamera	640×480 px
Attributo del nome del prodotto	Ø 5,5 mm

Tipo di prodotto

Sonda