

**Mola abrasiva a tazza al CBN D×Prof.×H (mm), 100×35×20, Modello: B151****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	597220 B151
GTIN	9003176501525
Classe articolo	53Y

**Descrizione****Esecuzione:**

**Mole abrasive per utensili con rivestimento abrasivo al CBN** in legante di resina sintetica per una lunga durata con capacità di asportazione elevata costante. Il corpo portante con sistema a sandwich in materiale composito di alluminio assicura un'elevata riduzione delle vibrazioni e quindi una rettifica silenziosa con risultati costanti e ottima qualità superficiale. Per una qualità superficiale medio-fine con buona capacità di asportazione. **Specifiche tecniche: B151C75B AMIGO-HSS.**

**Uso:**

**Per la rettifica di utensili su tutte le comuni rettificatrici. Per la rettifica di acciai per utensili e da cementazione altamente legati (HSS), stellite.**

**Descrizione tecnica**

Grana	B151
Sigla materiale abrasivo	CBN
Specifica	B151C75B AMIGO-HSS
Materiale abrasivo	Nitrato di boro cubico

Lavorazione	Rettifica di utensili
Forma	11V9
Ø Disco D	100 mm
Larghezza disco T	35 mm
Attributo del nome del prodotto	100×35×20
Ø Foro H	20 mm
Larghezza rivestimento abrasivo W lato frontale	2 mm
Altezza rivestimento abrasivo X	10 mm
Tipo di prodotto	Mole abrasive a tazza

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		