



Diamante ravnivamole cilindrico, Peso diamante: 1,5kt



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	599700 1,5
GTIN	9003174460824
Classe articolo	53Y

Descrizione

Esecuzione:

Ravnivamole standard per tutte le macchine con attacco adatto. I ravnivamole sono utensili **monouso**, vale a dire che una volta consumati devono essere completamente sostituiti. (Non è possibile sostituirli nella montatura.) Diamante ravnivamole monouso **a grana singola**.

Uso:

Per ravnivare e riaffilare in modo accurato le mole riproducendo un determinato stato dell'utensile (rotazione coassiale e oscillazione assiale, profilo mola, struttura superficiale, capacità di abrasione). Per la produzione di componenti singoli e in piccola serie accertarsi che vi sia una lubrorefrigerazione sufficiente. Rapporti di serraggio corti (lunghezza libera < 2xD) evitano problemi di oscillazione. Per mole a profilo diritto, **leggermente concave e convesse**, per la rettifica in tondo esterna, in piano, **tonda interna e senza punte**. Fare attenzione alla posizione di montaggio (inclinazione da 3° a 15° per il centro della mola per entrambe le direzioni degli assi). Per avere un'usura uniforme, ruotare di 90° il ravnivamole a intervalli regolari.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	70 mm
Peso diamante	1,5 kt
Tipo di ravnivatore	a grana singola
Per dimensione disco abrasivo	Ø400x100 – Ø800x50 mm
Ø Testa D ₁	10 mm
Sigla materiale abrasivo	D
Tipo di prodotto	Ravnivamole manuale

