

Garant
Fresa toroidale frontale in HMI HPC, TiAlN, Ø h9 DC: 2mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	206267 2
GTIN	4045197858023
Classe articolo	11X

Descrizione
Esecuzione:

Geometria speciale dei taglienti frontali per la fresatura pendolare con elevati avanzamenti.
Tolleranza: Raggio tagliente $R_1 = \pm 0,01 \text{ mm}$.

Uso:

Per fresatura a copiare e pendolare nella lavorazione completa dei metalli duri **in condizioni HPC / HSC**.

Elevati volumi di truciolo grazie a speciali strategie di fresatura.

Nota:

Prodotto in alternativa a n. art. 206274.

Utensili riaffilabili.

Descrizione tecnica

Raggio di programmazione	0,3 mm
Lunghezza taglienti L_c	1,5 mm
Ø Tagliente D_c	2 mm
Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	18 mm
Ø Codolo D_s	6 mm
Ø Posizione libera D_1	1,7 mm
Avanzamento f_z in acciaio $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,019 mm
Dimensione $a_{p \text{ max}}$ pend.	0,15 mm
Numero denti Z	2
Lunghezza complessiva L	75 mm

Angolo di regolazione κ	11 grado
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Tolleranza \varnothing nominale	h9
Angolo dell'elica	15 grado
Direzione di avanzamento	orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Codolo	DIN 6535 HA con h5
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Frese toroidali frontali

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	125 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	115 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	80 m/min	M
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	limitatamente adatto		

Servizi

Rettifica codoli Modello HB

129100 HB