

**Sbavatore in HMI 60°, non rivestito, Ø h6 DC: 3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	208127 3
GTIN	4045197858962
Classe articolo	12X

Descrizione**Esecuzione:**Tolleranza: **dimensione S = ±0,1 mm, angolo di affilatura di ±10 primi.****Uso:**Particolarmente adatti per la **smussatura** e **sbavatura** di bordi e per **lavori di profilatura**.**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	38 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Ø Codolo D _s	3 mm
Avanzamento f _z in acciaio < 900 N/mm ²	0,01 mm
Dimensione S	2,9 mm
Ø Tagliente D _c	3 mm
Numero denti Z	3
Angolazione dello smusso angolare	60 grado
Fresatura a smussare	30 grado
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N

Tolleranza Ø nominale	h6
Direzione di avanzamento	orizzontale e obliquo
Angolo di affilatura dello svasatore conico	60 grado
Passaggio interno per LR	no
Tolleranza codolo	h6
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Sbavatore

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	180 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	140 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	105 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	55 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	30 m/min	M
GG(G)	idoneo	55 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
Aria	limitatamente adatto		