



Tronchese a tagliente laterale con grande rapporto di leva ad elevate prestazioni, TwinForce®, lucidata con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 180mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	723180 180
GTIN	4003773074779
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Testa robusta, taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), articolazione sovrapposta con snodo doppio eccentrico.

Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici con rivestimenti in multicomponente.

Vantaggi:

Tronchese laterale con il 50% in meno di applicazione di forza rispetto ai tronchesi laterali tradizionali della stessa dimensione. Il tagliente riposizionabile riduce lo sforzo.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	180 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	5,5 mm
Capacità di taglio filo duro fino a Ø	3,2 mm
Capacità di taglio filo armonico fino a Ø	3 mm
Denominazione originale prodotto	TwinForce
Norma	DIN ISO 5749

Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	Pinza bonderizzata nera, testa lucidata
Tronchese laterale ad elevate prestazioni	sì
Con molla attivabile	no
Tipo di prodotto	Pinza tagliente