



Punte in metallo duro per calcestruzzo, Ø: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	786000 10
GTIN	
Classe articolo	76G

Descrizione

Esecuzione:

Punte con inserti in metallo duro saldati ad alta temperatura. Forma delle scanalature asimmetrica per un'asportazione ottimale della polvere di foratura.

Punta forante a percussione e a rotazione con robusto inserto di metallo duro.

Uso:

Adatta prevalentemente con trapani a percussione per **praticare fori per tasselli** in calcestruzzo, muratura, pietra naturale e artificiale.

Anche per la foratura a rotazione su legno duro e tenero, materiale plastico, acrilic e ceramica. Grazie alla correzione del taglio, adatta anche per la foratura d'acciaio temprato.

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	2
Ø Gambo	10 mm
Lunghezza operativa	80 mm
Lunghezza complessiva	120 mm
Ø	10 mm
Materiale da taglio	HM
Normativa	ISO 5468
Normativa	DIN 8039
Impiego con/senza percussione	Foratura a percussione
Codolo	Codolo cilindrico
Tipo di prodotto	Punta per pietra

