

**Tronchese a tagliente frontale, Lunghezza complessiva: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	722000 200
GTIN	4003773033172
Classe articolo	73F

Descrizione**Esecuzione:**

Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC), trasmissione estrema per minimo sforzo. Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiale:

Acciaio elettrico al vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio a più livelli.

Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo armonico fino a Ø	3 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	1 - 6 mm
Lunghezza complessiva	200 mm
Capacità di taglio filo duro fino a Ø	3,5 mm
Norma	DIN ISO 5743
Impugnatura	rivestiti in plastica
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)
Materiale	Acciaio ad alte prestazioni al cromo-vanadio
Superficie	bonderizzata nera
Testata	lucidato

Tipo di prodotto

Pinza tagliente