

Garant

**Tronchesea tagliente laterale, esecuzione cromata isolamento a norme VDE,
Lunghezza complessiva: 180mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	723510 180
GTIN	4045197501615
Classe articolo	71B

Descrizione

Esecuzione:

Testa robusta, taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), articolazione sovrapposta senza gioco.

Pinze cromate, manici con rivestimenti ergonomici ottimizzati in multicomponente e superficie antiscivolo in **Haptoprene®**.

Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	180 mm
Capacità di taglio filo duro fino a Ø	2,7 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	3,8 mm
Capacità di taglio filo armonico fino a Ø	2,2 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749
Impugnatura	Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene®

Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tronchese laterale ad elevate prestazioni	no
Con molla attivabile	no
Tipo di prodotto	Pinza tagliente