


Garant
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI MTC, DLC, Ø h6 DC: 16mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	202273 16
GTIN	4045197860194
Classe articolo	11X

Descrizione
Esecuzione:

Con **rivestimento DLC sp²** di ultimissima generazione.

Con **spoglia eccentrica rettificata** e **spoglia supplementare lucidata** nei vani truciolo per un' **eccellente evacuazione** di alluminio a truciolo lungo.

Senza smusso taglienti a 45°.

Uso:

Speciale per l'impiego **MTC (Multi Task Cutting)**, su centri di tornitura / fresatura di nuova generazione.

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	16 mm
Avanzamento f _z per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto	0,065 mm
Lunghezza taglienti L _c	36 mm
Lunghezza complessiva L	108 mm
Numero denti Z	3
Qualità equilibratura con codolo	G 2,5 con HB
Sporgenza totale L ₁ incl. posizione libera	58 mm
Avanzamento f _z per contornatura in Al a truciolo corto	0,09 mm
Ø Posizione libera D ₁	15 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale

Codolo	DIN 6535 HB con h6
Forma del codolo	HB
Tolleranza \varnothing nominale	h6
\varnothing Tagliente D_c	16 mm
Angolo dell'elica	45 grado
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Rivestimento	DLC
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	W
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,5 \times D$ per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	MTC
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio	adatto	480 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	440 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	400 m/min	N
PMMA acrilico	idoneo	200 m/min	N
PE-HD	adatto	160 m/min	N
PA 66	adatto	200 m/min	N
PEEK	idoneo	150 m/min	N

PF 31	adatto	130 m/min	N
PVDF GF20	idoneo	180 m/min	N
POM GF25	adatto	160 m/min	N
PA 66 GF30	idoneo	150 m/min	N
PEEK GF30	idoneo	130 m/min	N
PTFE CF25	idoneo	160 m/min	N
Honeycomb sandwich	limitatamente adatto	300 m/min	N
Cu	adatto	160 m/min	N
CuZn	adatto	200 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	limitatamente adatto		