

**Garant**
**Fresa toroidale in HMI, DLC, Ø h6 DC / R1: 10/1,0mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	206250 10/1,0
GTIN	4045197860484
Classe articolo	11X

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Con **rivestimento DLC sp<sup>2</sup>** di ultimissima generazione. Con **spoglia eccentrica rettificata** e **spoglia** <strong>supplementare </strong>**lucidata** nei vani truciolo per un'**eccellente evacuazione** di alluminio a truciolo lungo.

Dimensioni costruttive a norma interna.

Tolleranze:

· **Raggio di curvatura**

**R<sub>1</sub> = 0,5 Tolleranza ±0,02.**

**R<sub>1</sub> > 0,5 – 1,5 Tolleranza ±0,03.**

**R<sub>1</sub> > 1,5 Tolleranza ±0,05.**

**Nota:**

**NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE! Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 206261.**

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	100 mm
Avanzamento f <sub>z</sub> per contornatura in Al a truciolo corto	0,05 mm
Raggio del tagliente R <sub>1</sub>	1 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	10 mm
Ø Posizione libera D <sub>1</sub>	9,2 mm
Avanzamento f <sub>z</sub> per fresatura a copiare in Al a truciolo corto	0,05 mm
Lunghezza taglienti L <sub>c</sub>	16 mm

Sporgenza totale L <sub>1</sub> incl. posizione libera	58 mm
Numero denti Z	3
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	10 mm
Qualità equilibratura con codolo	G 2,5 con HA
Angolo dell'elica	45 grado
Rivestimento	DLC
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	W
Tolleranza Ø nominale	h6
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura a <sub>e</sub> per operazioni di fresatura	0,3×D per contornatura
Larghezza di fresatura a <sub>e</sub> per operazioni di fresatura	0,05×D per fresatura a copiare
Passaggio interno per LR	no
Tolleranza codolo	h6
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese toroidali

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio	idoneo	280 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	260 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	240 m/min	N
PMMA acrilico	idoneo	120 m/min	N
PE-HD	idoneo	100 m/min	N
PA 66	idoneo	120 m/min	N
PEEK	idoneo	90 m/min	N

PF 31	idoneo	80 m/min	N
PVDF GF20	idoneo	110 m/min	N
POM GF25	idoneo	100 m/min	N
PA 66 GF30	idoneo	90 m/min	N
PEEK GF30	idoneo	80 m/min	N
PTFE CF25	idoneo	90 m/min	N
Honeycomb sandwich	limitatamente adatto	180 m/min	N
Cu	idoneo	100 m/min	N
CuZn	idoneo	120 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	adatto		

## Servizi

Rettifica codoli Modello HB

129100 HB