


**Rullo abrasivo conico (A) grana 80 medio, Ø Rulli abrasivi × Lunghezza rulli: 10X25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	553890 10X25
GTIN	4045197524614
Classe articolo	52E

**Descrizione****Esecuzione:**

I rulli abrasivi sono composti da tela abrasiva arrotolata, **corindone normale (A)**.

Forma conica per punti ristretti.

**Per:**

Supporti per rulli abrasivi n. art. 553835.

**Per:**

Ø alloggiamento supporto × lunghezza complessiva: 3×63

**Descrizione tecnica**

Ø Rulli abrasivi	10 mm
Numero massimo giri	26000 min <sup>-1</sup>
Lunghezza rulli abrasivi	25 mm
Grana	80
Grado di finezza	medio
Materiale abrasivo	Corindone normale
Sigla materiale abrasivo	A
Forma rulli abrasivi	a forma conica
Tipo di prodotto	Rullo abrasivo

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

## Accessori

Supporto per rulli abrasivi, Ø Gambo 6 mm Ø  
Alloggiamento × Lunghezza complessiva 3X63 mm

553835 3X63