

**Tronchese a tagliente laterale lucidato, Lunghezza complessiva: 125mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 724900 125 |
| GTIN | 4003773213406 |
| Classe articolo | 73F |

Descrizione**Esecuzione:**

Forma sottile con taglienti temprati a induzione (circa 62 HRC).

Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

| | |
|---|---|
| Capacità di taglio filo dolce fino a Ø | 3 mm |
| Capacità di taglio filo duro fino a Ø | 1,5 mm |
| Lunghezza complessiva | 125 mm |
| Norma | DIN ISO 5749 |
| Impugnatura | rivestiti in plastica |
| Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC) |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio |
| Superficie | bonderizzata nera, testa lucidata |
| Tronchese laterale ad elevate prestazioni | no |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Con molla attivabile | no |
| Tipo di prodotto | Pinza tagliente |