

Garant**Fresa a riccio tangenziale per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang, a manicotto, Ø D / Zeff: 100/6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215126 100/6
GTIN	4045197861528
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Massima stabilità grazie agli inserti disposti in modo tangenziale. Valori di avanzamento elevati per il massimo volume di truciolatura per unità di tempo grazie alla stabilità ideale degli inserti nella direzione della forza di asportazione truciolo.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	100 mm
Ø Foro di attacco	40 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	6
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	93 mm
Set di viti per inserti	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Insero adatto	LO.. 130708

Profondità di taglio massima $a_{p,max}$	81 mm
Serie	Power Tang
Numero di inserti	42
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Set di viti degli inserti 10 pezzi	219882
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm	211750 3,0
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP