

Garant

**Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromata isolamento a norme VDE,
Lunghezza complessiva: 140mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	725310 140
GTIN	4045197501639
Classe articolo	71B

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile con taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC).

Pinze cromate, manici con rivestimenti ergonomici ottimizzati in multicomponente e superficie antiscivolo in **Haptoprene®**.

Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo duro fino a Ø	1,8 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	4 mm
Lunghezza complessiva	140 mm
Norma	DIN ISO 5749
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)

Materiale	Acciaio speciale per utensili
Superficie	cromato
Tronchese laterale ad elevate prestazioni	no
Con molla attivabile	no
Tipo di prodotto	Pinza tagliente