



Giravite normalizzato "Stainless" per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform, Larghezza delle punte b: 10mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 662500 10 |
| GTIN | 4013288107381 |
| Classe articolo | 63H |

Descrizione

Esecuzione:

Lame forgiate, le punte si adattano perfettamente alle impronte normalizzate delle viti.

L'impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, **con zone morbide integrate** facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.

Lama Wera Lasertip in acciaio inox con tagliente conico ed **estremità microruvida** (a partire da Dim. 3,5).

Norma:

DIN 5265 Form A

Nota:

La massima durata dei girativi a norma è garantita se i giraviti vengono utilizzati su viti con intaglio secondo normativa, e quindi con corrispondenza esatta (vedi tabella).

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lunghezza lama | 200 mm |
| Lunghezza complessiva | 312 mm |
| Larghezza delle punte b | 10 mm |
| Spessore delle punte a | 1,6 mm |
| Denominazione originale prodotto | 3334 |
| Profilo di manovra | Giraviti a intaglio |
| Materiale | Acciaio legato, INOX |

Tipo di prodotto

Giravite