



Fresa per sgrossatura in HMI, non rivestito, Ø e8 DC: 2 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	201304 2
GTIN	4045197857781
Classe articolo	12X

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a **DIN 6527**.

Passaggio interno per LR: no

Tolleranza Ø nominale: e8

Numero denti Z: 2

Angolo dell'elica: 30 grado

Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale

Codolo: DIN 6535 HA con h6

Numero denti Z: 2

Lunghezza taglienti L_c : 4 mm

Lunghezza complessiva L: 38 mm

Ø codolo D_s : 3 mm

Forma del codolo: HA

Larghezza dello smusso angolare a 45°: 0,1 mm

Descrizione tecnica

Ø tagliente D_c	2 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Lunghezza complessiva L	38 mm
Tolleranza Ø nominale	e8
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,1 mm
Numero denti Z	2
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale

Ø codolo D_s	3 mm
Forma del codolo	HA
Lunghezza taglienti L_c	4 mm
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm ²	0,01 mm
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 750 N/mm ²	0,011 mm
Angolo dell'elica	30 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	N
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,3×D per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese a codolo cilindrico